



Description:

Rayonnages mobiles 1 030 x 1 405 mm en tôle d'acier laquée robuste, bilatéral seul avec 18 supports pour bacs de stockage, gris clair

- seul et utilisable des deux côtés
- stock mobile d'outils et de petites pièces avec sol de dépose et poignée pour une manipulation aisée
- deux roulettes avec frein et deux roulettes fixes - charge admissible 750 kg max.
- laqué à la poudre
- construction en tôle d'acier solide et stable, fixement vissée, avec supports
- avec 18 supports - 1 016 mm de large
- charge admissible 40 kg selon le support
- garnissage max. de bacs de rangement par support : 9 x PS/PP t.1, 9 x PS/PP t.2, 6 x PS/PP t.3, 4 x PS/PP t.4
- l = largeur = 1 030 mm, h = hauteur = 1 405 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	783150
GTIN	4007228783155
Tarif douanier	94032080
Unité d'emballage (VE)	1

Couleur	gris clair
Poids (kg)	45,95

Suremballage

Contenu en morceaux	1
---------------------	----------

Poids par récipient (kg)	45,95
--------------------------	--------------

Palette

L x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Poids (kg)	0,0
------------	------------