VARIOfit

Alu-Kufenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 202890











VARIOfit Alu-Kufenkarre

Traglast 200 kg

Alu-Kufenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
- Höhe x Breite 1300 x 558 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details					
Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft		
Karrentyp	Kufenkarre	Radlager	Kugellager		
Traglast	200 kg	Rad-Ø	260 mm		
Schaufelbreite	320 mm	Material Felge	Stahlblech		
Schaufeltiefe	250 mm	Sicherheitsgriff	ja		
Material	Aluminium	Höhe	1300 mm		
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	558 mm		
klappbar	nein	Garantie	12 Jahre		
Treppenkufen	ja	Gewicht	12 kg		

Zubehör		
202871	-	Gleitkufen für Kufenkarre, Aus Kunststoff
500327	3	Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch				
149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen		
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm		