

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 130 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243229

### Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 130 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 80 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	130 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polyamid	Fadenschutz	ja
Rad-Ø	80 mm	Nabenlänge	40 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Schwenklager

Gewicht 0,69 kg