

KERN FS4-200

Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle (optional) und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externen Messzellen



Kategorie

Kategorie:	Kraftmessgeräte
Marke:	Sauter

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 280 x 185 x 90 mm


Bruttogewicht:	1,260 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	410 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3481
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	71 x 31 x 180 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	71 x 31 x 180 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	71 x 31 x 180 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,040 N
Messbereich [Max]:	200 N
Messfrequenz:	1000 Hz
Voreingestellte Einheit:	N
Überlastschutz (von [Max]):	150 %

Funktionen

Statistikfunktion:	ja
--------------------	----

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	5 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	8 h
Akkuladezeit:	8 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein (Druckkraft):	963-261
DAkS-Kalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	963-361
DAkS-Kalibrierschein (Zugkraft):	963-161
Werkskalibrierschein (Druckkraft):	961-261
Werkskalibrierschein (Zug- und Druckkraft):	961-361
Werkskalibrierschein (Zugkraft):	961-161