

Quergriffschraubendreher 70 mm x 120 mm für Innensechskantschrauben

- Spezialausführung mit kleinem Quergriff (70mm breit) verhindert den zu festen Anzug
- Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt
- Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage



1000V
EN/IEC 60900:2004

Bezeichnung	Best.Nr.	↕	↕	Nm	⚖
Quergriffschraubendreher	SW 5 117973	140	70	35	80

Quergriffschraubendreher 90 mm x 200 mm für Innensechskantschrauben

- lange Ausführung
- Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt
- Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage



1000V
EN/IEC 60900:2004

Bezeichnung	Best.Nr.	↕	↕	Nm	⚖
Quergriffschraubendreher	SW 5 117972	200	90	30	105
Quergriffschraubendreher	SW 6 117970	200	90	35	105

Quergriffschraubendreher 90 mm x 240 mm für Innensechskantschrauben

- extra lange Ausführung
- Metallteile aus CV Stahl mit rostgeschützter Oberfläche, glanzvernickelt
- Isolation aus Polyamid mit Glasfasereinlage



1000V
EN/IEC 60900:2004

Bezeichnung	Best.Nr.	↕	↕	Nm	⚖
Quergriffschraubendreher	SW 5 117335	240	90	30	100
Quergriffschraubendreher	SW 6 117336	240	90	30	115
Quergriffschraubendreher	SW 8 117338	240	90	30	130
Quergriffschraubendreher	SW 10 117331	240	90	30	115

Rohr-Kreuzschlüssel

- aus nahtlos kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr
- Werkstoff 25 CrMo4 vergütet auf 110-150 kg/mm2 Festigkeit, hartgelötet
- vernickelt



Bezeichnung	Best.Nr.	Schlüsselweiten	↕	⚖
Kreuzschlüssel Rohr	122007	11 x 13 x 14 x 17	125	180
Kreuzschlüssel Rohr	122008	10 x 11 x 13 x 17	125	180
Kreuzschlüssel Rohr	122010	10 x 13 x 14 x 17	125	180
Kreuzschlüssel Rohr	122013	10 x 13 x 17 x 19	125	180