

## Tropfenlampe 45x75 mm, E14 235V 40W 300° für Backofen

Artikel-Nr. 29925



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	320 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	45 mm
Gesamtlänge:	75 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Ja
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x75 mm Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 08:59:00

