

Artikelnummer: 120209

Kurzbeschreibung: Einwegpalette,
Halbpalettenformat, L 800 x B 600 x H 130 mm, 10
Stück

Langbeschreibung: Einwegpalette,
Halbpalettenformat, L 800 x B 600 x H 130 mm, 10
Stück: Die ultraleichte Einwegpalette ist im
Halbpalettenformat. Dabei hat die Einwegpalette
eine Länge von 800 mm bei einer Breite von 600
mm und einer Höhe von 130 mm. Die ultraleichte
Einwegpalette ist nestbar und hat das
Halbpalettenformat. Damit ist die Einwegpalette
besonders kosteneffektiv. Bestehend aus
Polyethylen ist die Einwegpalette
temperaturbeständig von -10 bis +70 Grad und
muss gemäß ISPM 15 nicht mehr behandelt werden. Bei einer Höhe von gerade einmal
130 mm ist die Einwegpalette besonders niedrig. Dank des geringen Eigengewichts von
3,5 kg ist die Handhabung und der Transport noch leichter und sicherer. Die
Einwegpalette kann statisch mit 2.500 kg und dynamisch mit bis zu 1000 kg belastet
werden. Weitere Details: Im Halbpalettenformat Ultraleicht und nestbar Kosteneffektiv
Sehr geringes Eigengewicht und niedrige Bauweise Einfach und sicher in der Handhabung
Frachtkostenersparnis durch optimale Volumenreduktion Keine Behandlung gemäß ss
ISPM 15 notwendig Temperaturbeständig von -10-Grad bis +70-Grad Vollständig
recyclebar Oberdeck durchbrochen Material: Polyethylen Unterbau 6 Fü sse Zugang: 2
Wege Antirutschkante Höhe: 5 mm Nesthöhe: 55 mm Max. Traglast statisch/dynamisch:
2500/1000 kg 1 VE = 10 Stück Farbe: schwarz Maße: L 800 x B 600 x H 130 mm
Gewicht: 3,5 kg



EAN/GTIN: 4250510815212