

Artikelnummer: 156920

Kurzbeschreibung: Werkbank Modell 8001, B 2500 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Modell 8001, 2 Schubladen, mit Querstrebe, B 2500 oder 3000 mm: Die Werkbank Modell 8001 bietet zwei Schubladen. Verbunden mit einer Querstrebe, kann die Werkbank Modell 8001 in einer Breite von 2500 oder 3000 mm bestellt werden. Die Werkbank Modell 8001 bietet in dieser Ausführung zwei Schubladen und eine Querstrebe. Dabei ist die Werkbank wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm und einer Breite von 2500 oder 3000 mm lieferbar. Höchste Qualität und Langlebigkeit garantieren die verwendeten Materialien: So ist die Arbeitsplatte der Werkbank rund 40 mm und aus Buche-Massiv. Die Oberfläche wurde geschliffen und geölt und unterhalb der Arbeitsplatte befindet sich ein 4-seitiger Auflagerahmen. Jede der zwei 150 mm hohen Schubladen trägt eine Last von rund 100 kg und kann bis zu 90 Prozent ausgezogen werden. Die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr sowie die 650 mm tiefe Schweißkonstruktion verleihen der Werkbank Modell 8001 die notwendige Stabilität. So trägt die Werkbank eine Flächenlast von 1250 kg. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüsse mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 2 Schubladen: 2 x 150 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent Mit Querstrebe ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 2500 oder 3000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376972705