

Manovelle • con manico pieghevole, acciaio inox
24331.0705



Descrizione prodotto

Materiale

Perno

- Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

- Plastica, nera, opaca

Corpo manovella

- Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco


Copertura

- Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni										[g]	Codice
l	b H11	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ ~	h ₃	h ₄	h ₅	d ₄ Ø impugnatura cilindrica		
Con foro quadrato – Fig. 2, nero											
80	10	23	30	19,5	4	25,5	4,3	43	16	117	24331.0705

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.