

## Gasflaschenschränke Typ DGF

- zur Aufstellung im Freien
- wirksame Be- und Entlüftung gemäß TRGS 510
- vorschriftsgemäßes Entleeren und Bereithalten von Druckgasflaschen gemäß TRGS 510

- Stahlkonstruktion in stabiler und witterungsbeständiger Ausführung, komplett feuerverzinkt
- inkl. Sicherungsketten für Gasflaschen
- Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch stabile 2-Punktverriegelung und Griffzylinderschloss
- inkl. Montageprofil für den Einbau von Armaturen (Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kennzeichnung mit Warnsymbol W19
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



**Gasflaschenschrank Typ DGF 2  
(ohne Armaturen)**

**Bestell-Nr. 116-950-J9**



**Gasflaschenschrank Typ DGF 4  
(ohne Armaturen)**

**Bestell-Nr. 116-952-J9**

Typ	DGF 1	DGF 2	DGF 3	DGF 4	DGF 5	DGF 6	DGF 7
Lagerkapazität Gasflaschen à 50 Liter	1	2	3	4	5	6	7
Maße außen B x T x H [mm]	460 x 400 x 2250	700 x 400 x 2250	1160 x 400 x 2250	1400 x 400 x 2250	1860 x 400 x 2250	2100 x 400 x 2250	2560 x 400 x 2250
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	3-flügelig	3-flügelig	4-flügelig
Bestellnummer	116-949-J9	116-950-J9	116-951-J9	116-952-J9	116-953-J9	116-954-J9	116-955-J9