

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 185 x 400 x 300 mm, capacité 16 l, en polypropylène en rouge, avec couvercle à charnière



**5**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 100697



## Bac norme Europe

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 185 x 400 x 300 mm
- capacité 16 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec plombs
- transport facile grâce à poignées coquilles
- avec rebord de gerbage gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -40 °C à +60 °C
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                   |                |              |       |
|-------------------|----------------|--------------|-------|
| type de récipient | bacs gerbables | soubassement | plein |
| norme européenne  | oui            | couvercle    | oui   |

|                              |               |                                  |                                   |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| capacité                     | 16 l          | type de couvercle                | couvercle à charnière             |
| hauteur                      | 185 mm        | système de fermeture             | plombs                            |
| longueur                     | 400 mm        | dispositif de support            | poignées coquilles                |
| largeur                      | 300 mm        | résistance à la température      | -40 °C à +60 °C                   |
| matériau                     | polypropylène | convient pour aliments           | oui                               |
| recyclable                   | oui           | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| gerbable                     | oui           | couleur                          | rouge                             |
| gerbable avec rebord gerbage |               | garantie                         | 5 années                          |
| emboîtable                   | non           | Poids                            | 1,6 kg                            |
| structure de cloison         | plein         |                                  |                                   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 202875 |   | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique  |
| 524171 |   | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair          |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |