

BS-ROLLEN élevateur

force 750 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 75 x 32 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec trou de fixation 14 mm

Numéro d'article: 222414



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Élévateur

combinaison de mobilité et de stabilité





élevateur

- force 750 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 75 x 32 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec trou de fixation 14 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	fonte d'aluminium
type de roulettes	élevateur	couleur du boîtier	gris
charge	750 kg	frein	frein roue niveleuse
pneumatique	nylon	hauteur totale	120 mm
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	réglage en hauteur	12 mm
conducteur d'électricité	non	largeur de roue	32 mm
Ø de roue	75 mm	Ø trou arrière	14 mm
roulement	palier lisse	couleur des pneumatiques	noir
élément de fixation	trou de fixation	Poids	1,36 kg

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés