

Cascao roulette pivotante avec frein



bandage polypropylène, diamètre 80 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 40 mm, frein total, jante en polypropylène, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243265

roulette pivotante avec frein

- bandage polypropylène
- diamètre 80 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 40 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	frein total
pneumatique	polypropylène	pare-fils	oui

Ø de roue	80 mm	longueur de moyeu	40 mm
matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	80/77x60 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	0,73 kg