

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 300 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 125 mm, longueur moyeu 50 mm, frein total, jante en aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243427

Roulette pivotante avec frein total

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 125 mm
- longueur moyeu 50 mm
- frein total
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	300 kg	pare-fils	non

pneumatique	élastique	longueur de moyeu	50 mm
Ø de roue	125 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	2,42 kg