

## armoire superposable pour Armoire vestiaire

3 compartiments, largeur  
compartiment 250 mm, hauteur x  
largeur x profondeur 500 x 750 x 500  
mm, porte à battants, butée de  
porte à droite, angle d'ouverture de  
porte 110 °, verrouillable avec  
Serrure porte-cadenas de sécurité  
pour cadenas, corps en acier avec  
thermolaquage RAL7035 gris clair,  
face avant en acier avec  
thermolaquage en RAL6011 vert  
réséda



**Numéro d'article: 267144**



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 3 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 750 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL6011 vert réséda

|                            |                           |                                  |  |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| type d'armoire             | armoire superposable      | dimensions intérieures de la por | 433 mm   |
| pour type d'armoire        | Armoire vestiaire         | verrouillable                    | oui  |
| compartiments              | 3 pièce                   | système de fermeture             | Serrure à penne rotatif                                      |
| hauteur                    | 500 mm                    | Matériau corps                   | acier  |
| largeur                    | 750 mm                    | surface de corps                 | thermolaqué  |
| hauteur intérieure         | 471 mm                    | couleur du corps                 | gris clair // RAL7035  |
| profondeur                 | 500 mm                    | matériau de face avant           | acier  |
| profondeur intérieure      | 477 mm                    | surface de face avant            | thermolaqué  |
| largeur de compartiment    | 250 mm                    | couleur de la face avant         | vert réséda // RAL6011                                       |
| type de porte              | porte à battants          | installation                     | paroi  |
| Butée de porte             | à droite                  | Pour épaisseur d'anneau          | 6-8 mm   |
| angle d'ouverture de porte | 110 °                     | norme                            | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| exécution porte            | à fleur, gonds intérieurs | Poids                            | 12,97795 kg  |