

BS-ROLLEN

roue

force 70 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 100 x 24 mm,
moyeu avec palier lisse, jante en
plastique

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526435



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roue

roue

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 24 mm
- moyeu longueur x Ø 30 x 8 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour machines	pare-fils	non
modèle	roue	Longueur de moyeu	30 mm
charge	70 kg	trou de moyeu	8 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	24 mm
Diamètre de roue	100 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	plastique	Poids	0,287 kg
roulement	palier lisse		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés