

## Kappes caillebotis industriel ErgoPlus®

pour pièces humides, largeur 1000 mm, en plastique en noir avec bande de sécurité rouge

Numéro d'article: 700051



## Kappes Caillebotis pour milieu humide ErgoPlus® en lames en plastique entièrement élastiques

caillebotis industriel

- pour pièces humides
- marchandise au mètre
- largeur 1000 mm
- épaisseur 11 mm
- en plastique en noir avec bande de sécurité rouge
- résistance la température -5 à +60 °C
- résistant contre les produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 contrôlée selon DIN 51097







### Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	résistance à la température	-5 à +60 °C
revêtement de sol	caillebotis industriel	résistance	produits chimiques
convient pour (secteurs)	pièces humides	matériau	plastique

confection	marchandise au mètre	couleur	noir avec bande de sécurité rouge
hauteur	11 mm	norme	fonction anti-dérapante R10 contrôlée selon DIN 51097
largeur	1000 mm	Poids	6,3 kg
longueur max.	30000 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane