

# Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-1-SW

Teilenummer: 197614

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1 m
Außen-Durchmesser	12 mm
Blocklänge	0,32 m
Innen-Durchmesser	8 mm
Wickeldurchmesser	95 mm
Windungszahl	9
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	200 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)