

# DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

Teilenummer: 197626

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1 m
Außen-Durchmesser	10 mm
Blocklänge	0,41 m
Innen-Durchmesser	7 mm
Wickeldurchmesser	80 mm
Windungszahl	9,5
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	220 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)