


# L 3/8" Steckschlüssel-Satz



755 x 398

P25

Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
1	516.1432	1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 20-100 Nm	1	28	911.1565	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 8 mm	1	57	911.4391	3/8" Tx - E-Stecknuss, E11, lang	1
2	516.1428	1/2"+3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant	1	29	917.1594	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 9 mm	1	58	911.4392	3/8" Tx - E-Stecknuss, E12, lang	1
3	920.3890	3/8" SlimPOWER Umschaltknarre, 72 Zahn	1	30	911.1566	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 10 mm	1	59	911.4394	3/8" Tx - E-Stecknuss, E14, lang	1
4	914.3815	3/8" MODIFI x Mini-T-Griff-Schwenkkopf-Knarre, 72 Zahn, 0° +90°	1	31	917.1577	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T10	1	60	911.4396	3/8" Tx - E-Stecknuss, E16, lang	1
5	917.3939	3/8" Gelenk-Steckgriff	1	32	917.1579	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T15	1	61	911.4398	3/8" Tx - E-Stecknuss, E18, lang	1
6	911.3803	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 250 mm	1	33	911.1551	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T20	1	62	911.4399	3/8" Tx - E-Stecknuss, E20, lang	1
7	517.1126	T-Griff Gelenkantriebsschlüssel, x L, 3/8"	1	34	911.1552	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T25	1	63	917.4806	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 6 mm	1
8	911.3852	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 45 mm	1	35	911.1553	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T27	1	64	917.4807	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 7 mm	1
9	911.3801	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 75 mm	1	36	911.1554	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T30	1	65	917.3828	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 8 mm	1
10	911.0030	3/8" Kipp-Verlängerung, 300 mm	1	37	911.1555	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T40	1	66	917.3829	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 9 mm	1
11	911.0045	3/8" Kipp-Verlängerung, 450 mm	1	38	911.1556	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T45	1	67	917.3830	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 10 mm	1
12	911.3802	3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm	1	39	911.1557	3/8" Bit-Stecknuss Torx, lang, T50	1	68	917.3831	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 11 mm	1
13	911.3931	3/8" T-Griff-Schnelldreher	1	40	917.3904	3/8" Bit-Stecknuss f. XZN-Schrauben, M5	1	69	917.3832	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 12 mm	1
14	911.3912	3/8" Kipp-Verlängerung, 150 mm	1	41	917.3905	3/8" Bit-Stecknuss f. XZN-Schrauben, M6	1	70	917.3833	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 13 mm	1
15	911.3913	3/8" Kipp-Verlängerung, 200 mm	1	42	917.3906	3/8" Bit-Stecknuss f. XZN-Schrauben, M8	1	71	917.3834	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 14 mm	1
16	911.3910	3/8" Kipp-Verlängerung, 45 mm	1	43	917.3907	3/8" Bit-Stecknuss f. XZN-Schrauben, M9	1	72	917.3835	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 15 mm	1
17	911.3826	3/8" Gleitstück/Reduzieradapter, 1/2" F x 3/8" M	1	44	917.3908	3/8" Bit-Stecknuss f. XZN-Schrauben, M10	1	73	917.3836	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 16 mm	1
18	911.3850	3/8" Kardangelenk	1	45	917.3909	3/8" Bit-Stecknuss f. XZN-Schrauben, M12	1	74	917.3837	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 17 mm	1
19	911.3990	3/8" Spezial-Zündkerzen-Stecknuss, dünnwandig, 14 mm	1	46	917.3930	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M5	1	75	917.3838	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 18 mm	1
20	911.3804	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm	1	47	917.3931	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M6	1	76	917.3839	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 19 mm	1
21	911.3823	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm	1	48	917.3932	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M7	1	77	917.3840	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 20 mm	1
22	911.3805	3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm	1	49	917.3933	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M8	1	78	917.3841	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 21 mm	1
23	911.1561	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 4 mm	1	50	917.3934	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M9	1	79	917.3842	3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 22 mm	1
24	911.1562	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 5 mm	1	51	917.3935	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M10	1	80	911.4340	3/8" Torx-E-Stecknuss, E6	1
25	911.15625	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 5,5 mm	1	52	917.3936	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, lang, M12	1	81	911.4341	3/8" Torx-E-Stecknuss, E7	1
26	911.1563	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 6 mm	1	53	911.4386	3/8" Tx - E-Stecknuss, E6, lang	1	82	911.4342	3/8" Torx-E-Stecknuss, E8	1
27	911.1564	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 7 mm	1	54	911.4387	3/8" Tx - E-Stecknuss, E7, lang	1	83	911.4318	3/8" Torx-E-Stecknuss, E10	1
				55	911.4388	3/8" Tx - E-Stecknuss, E8, lang	1	84	911.4319	3/8" Torx-E-Stecknuss, E11	1
				56	911.4390	3/8" Tx - E-Stecknuss, E10, lang	1	85	911.4320	3/8" Torx-E-Stecknuss, E12	1



Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit	Pos.	Code	Bezeichnung	Teilligkeit
86	911.4321	3/8" Torx-E-Stecknuss, E14	1	116	911.3880	3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 8 mm	1	137	911.3864	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm	1
87	911.4343	3/8" Torx-E-Stecknuss, E16	1	117	917.3929	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB8	1	138	911.3865	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm	1
88	911.4344	3/8" Torx-E-Stecknuss, E18	1	118	911.3960	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10	1	139	911.38655	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5,5 mm	1
89	911.4345	3/8" Torx-E-Stecknuss, E20	1	119	911.3961	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15	1	140	911.3866	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm	1
90	917.3806	3/8" Sechskant-Stecknuss, 6 mm	1	120	911.3962	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20	1	141	911.3867	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm	1
91	917.3807	3/8" Sechskant-Stecknuss, 7 mm	1	121	911.3963	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB25	1	142	911.3868	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm	1
92	917.3808	3/8" Sechskant-Stecknuss, 8 mm	1	122	911.3964	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB27	1	143	917.3969	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 9 mm	1
93	917.3809	3/8" Sechskant-Stecknuss, 9 mm	1	123	911.3965	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB30	1	144	917.3857	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10 mm	1
94	917.3810	3/8" Sechskant-Stecknuss, 10 mm	1	124	911.3966	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB40	1	145	911.3862	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12 mm	1
95	917.3811	3/8" Sechskant-Stecknuss, 11 mm	1	125	911.3967	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB45	1	146	911.3934	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T8	1
96	917.3812	3/8" Sechskant-Stecknuss, 12 mm	1	126	911.3968	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB50	1	147	911.3887	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T10	1
97	917.3813	3/8" Sechskant-Stecknuss, 13 mm	1	127	911.3969	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB55	1	148	911.3869	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T15	1
98	917.3814	3/8" Sechskant-Stecknuss, 14 mm	1	128	911.3970	3/8" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB60	1	149	911.3870	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T20	1
99	917.3815	3/8" Sechskant-Stecknuss, 15 mm	1	129	911.3918	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M4	1	150	911.3871	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T25	1
100	917.3816	3/8" Sechskant-Stecknuss, 16 mm	1	130	911.3915	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M5	1	151	911.3872	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T27	1
101	917.3817	3/8" Sechskant-Stecknuss, 17 mm	1	131	911.3916	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M6	1	152	911.3873	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T30	1
102	917.3818	3/8" Sechskant-Stecknuss, 18 mm	1	132	911.3917	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M8	1	153	911.3874	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T40	1
103	917.3819	3/8" Sechskant-Stecknuss, 19 mm	1	133	917.3901	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M9	1	154	911.3885	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T45	1
104	917.3820	3/8" Sechskant-Stecknuss, 20 mm	1	134	911.3920	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M10	1	155	911.3884	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T50	1
105	917.3821	3/8" Sechskant-Stecknuss, 21 mm	1	135	917.3903	3/8" Bit-Stecknuss XZN, M12	1	156	911.3888	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T55	1
106	917.3822	3/8" Sechskant-Stecknuss, 22 mm	1	136	911.3863	3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm	1	157	911.3889	3/8" Bit-Stecknuss Torx, T60	1
107	911.3875	3/8" Bit-Stecknuss, PH1	1					158	917.3921	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M4	1
108	911.3876	3/8" Bit-Stecknuss, PH2	1					159	917.3922	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M5	1
109	911.3877	3/8" Bit-Stecknuss, PH3	1					160	917.3923	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M6	1
110	911.3881	3/8" Bit-Stecknuss, PZ1	1					161	917.3924	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M7	1
111	911.3882	3/8" Bit-Stecknuss, PZ2	1					162	917.3925	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M8	1
112	911.3883	3/8" Bit-Stecknuss, PZ3	1					163	917.3926	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M9	1
113	911.3878	3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm	1					164	917.3927	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M10	1
114	911.3943	3/8" Bit-Schlitz-Stecknuss 6 mm	1					165	917.3928	3/8" RIBE® Bit-Stecknuss, M12	1
115	911.3944	3/8" Bit-Schlitz-Stecknuss 7 mm	1								