

Feuille de données du produit

Article N°: 6956 Rouleur pour charges lourdes dirigeable



Equipements de manutention



Rouleur pour le transport aisé et sûr de machines et autres objets lourds. Construction solide en acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec platine de support rotative et timon de traction. Grandes galets en nylon, roulement à billes. Livraison: 1 rouleurs avec platine rotative et timon de traction. Garantie: 2 ans.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	3000
Longueur totale (mm)	300
Largeur totale (mm)	200
Hauteur totale (mm)	104
Longueur de surface utile (mm)	185
Largeur de surface utile (mm)	150
Nombre de axe	2
Nombre de roues	4
Roues (mm)	85 x 90
Type de pneu	Nylon
Remarques	longueur du timon : 1140 mm
Poids (kg)	15
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	87168000
GTIN	4017976069562