

Artikelnummer: 309089

Kurzbeschreibung: Materialständer, fahrbar, manuell, Höhenverstellung 505-775 mm

Langbeschreibung: Materialständer, fahrbar, manuell, Höhenverstellung 505-775 mm: Materialständer für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw. sind höhenverstellbar und fahrbar und schaffen somit einen ergonomischen Arbeitsplatz. Aus Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet in Blau (RAL5007). Ausgestattet mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung (ø 75 mm), 2 davon mit Feststeller, Naben mit Gleitlagerung. Höhenverstellbarkeit im Raster von 25 mm. Höhenverstellung: 505 - 775 mm Plattform: L 510 x B 410 mm Neigung Plattform: 15-Grad und 30-Grad Tragkraft 150 kg

EAN/GTIN: 4017976032801

