

Artikelnummer: 77285

Kurzbeschreibung: Gabelhubwagen, Lifter, NY/NY, ohne Quick-Lift, einfach, 800 mm

Langbeschreibung: Gabelhubwagen, Lifter, NY/NY, ohne Quick-Lift, einfach: Der hochqualitative Gabelhubwagen "Lifter" aus dem Hause Toyota besticht durch seine hohe Lebensdauer und der umweltfreundlichen Lackierung sowie der sehr guten Bedienerfreundlichkeit. Er ist ferner mit einer Markierung für die Queraufnahme einer Europalette, mit Teflon beschichteten Lagern und mit einem Überlastungsventil, dass eine falsche Bedienung verhindert, ausgestattet. Lenkrollen: Nylon: sehr verschleißfest, chemikalienresistent

Rollen: - Einfachrolle mit Kletterrolle: bei ebenem Boden, bei Paletten-Queraufnahme, beim Rangieren auf engem Raum 10 bzw. 12 Schmiernippel für eine hohe Lebensdauer
Nenntragkraft: 2300 kg Hubhöhe: 200 mm Maß über die Gabel: 520 mm Gabelbreite: 156 mm Gabelhöhe im gesenkten Zustand: 85 mm Lenkrollendurchmesser: 175 mm
Lenkrollenbreite: 60 mm Gewicht: ca. 65 kg Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile) Farbe: Rot

