

Información sobre productos

83 60 015

Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido

DIN 5234

- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Ajuste rápido y preciso directamente sobre la pieza mediante pulsación de botón
- Trabajar economizando esfuerzos mediante la auto-retención
- Las bocas no se pueden abrir accidentalmente
- Gran resistencia al desgaste gracias a un engranaje endurecido
- Alta resistencia antes grandes esfuerzos gracias a sus mangos totalmente templados
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	83 60 015
EAN	4003773075677
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, rojo
Peso	1.470 g
Dimensiones	420 x 84 x 28 mm
Norma	DIN 5234
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de apertura	60 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 3/8
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 60 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	60 mm
Diámetro interior pulgadas	Ø 1 1/2 pulgadas
Diámetro interior del tubo	37,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



