

## Produktinformation

# 86 03 180

## Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




### Allgemein

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.        | 86 03 180                |
| EAN                | 4003773035466            |
| Zange              | verchromt                |
| Kopf               | verchromt                |
| Griffe             | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht            | 230 g                    |
| Abmessungen        | 180 x 44 x 15 mm         |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC       |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden         |

### Technische Attribute

|  |              |
|--|--------------|
| Backendicke (am Gelenk) (B2)                 | 8,0 mm       |
| Gelenkdicke (B3)                             | 12,0 mm      |
| Spitzendicke (B1)                            | 5,0 mm       |
| Einstellpositionen                           | 15           |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll) | Ø 1 1/2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)   | 40 mm        |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

