

## Termékinformációk

### 95 05 10 SB

#### Villanszerelő olló

- Krimpelési pontokkal érvéghüvelyekhez max. 6,0 mm<sup>2</sup>-ig
- A precíziós kivitel mikro-fogazással a tiszta, csúszásmentes vágáshoz
- Többkomponensű markolathüvelyek, üvegszál erősítéssel
- A vágóélek rozsdamentes acélból készültek, a vágóélek keménysége 56 HRC
- Műanyag övtáskával



#### Általános

Cikkszám	95 05 10 SB
EAN	4003773082125
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű markolathüvelyek, üvegszál erősítéssel
Súly	135 g
Méret	160 x 130 x 32 mm

#### Műszaki jellemzők

Kapacitás négyzetmilliméter	6,0 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------


A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk




!Sicher verstaut und immer griffbereit!



Gyors, egyszerű krimpelés



A mikrofogásnak köszönhetően nem csúszik le



Egybeépített kábelvágó

