

## Productinformatie

# 95 31 280

### Kabelschaar (ratelprincipe)



- Handgreep van het vaste been met steunvlak voor tijdens het snijden
- Te gebruiken bij aluminiumleiders tot 4 x 150 mm<sup>2</sup> sectorkabel
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Ongechikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) kabels
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- éénhandbediening door ratelprincipe
- Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
- Tandkransaandrijving met twee gangen voor moeiteloos snijden
- Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

MM

Algemeen	
Artikel-nr.	95 31 280
EAN	4003773043942
Tang	zwart gelakt
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	860 g
Afmetingen	280 x 131 x 34 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	380 mm <sup>2</sup>
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 52 mm
MCM	750

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



95 31 250/280: handgreep van het vaste greep met steunvlak voor tijdens het snijden



Ratelpincipe en tandkransaanrijving met twee gangen om te snijden met minder kracht



95 31 280: Grote capaciteit: max. Ø 52 mm / 380 mm<sup>2</sup>