

Door Lock 7010 W B/DFNLI

Artikelnummer: 53294 | EAN: 4003318532948

Tür-Zusatzschloss, Verriegelung innen mit Drehknopf, außen mit Schlüssel, zwei Dornmaße einstellbar

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen mit einem Schlüssel, von innen mit Drehknopf
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Technologie

- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Innen mit zwei alternativen Drehknäufen
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff

Technische Daten

Produkt: 7010

Schließung: verschiedenschließend

Verpackungseinheit: 1

Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 3 Schlüssel

Artikelgruppe: 08

Ausführung: Zylinder-Serie EC550

Security Level HaSi: 9

Technische Symbole: Made in Germany|Gegen Aufhebeln|Bohrmuldenschlüssel|Von Kribo und Versicherungen empfohlen|Einsetzbar für links angeschlagene Türen|Einsetzbar für rechts angeschlagene Türen|Zu diesem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder, Vorhangschlösser|Ser

Prüfsymbole: VdS anerkannt

Verpackungsart: Blister-Verpackung

