

## fetra chariot porte-panneaux

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1070 x 435 mm, rehausse cadre d'appui, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 119062



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot porte-panneaux

### Force 600 kg

chariot porte-panneaux

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1070 x 435 mm
- plateforme en bois
- rehausse cadre d'appui
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé (rehausse vissée)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de châssis	finition peinture époxy
type de chariot	chariot porte-panneaux	couleur	bleu brillant // RAL5007

charge	600 kg	rehausses	cadre d'appui
longueur de plateau	1070 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	435 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1320 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur d'appui	1050 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau	acier	disposition des roues	rectangulaire
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
matériau de plateforme	bois	Poids	41 kg

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal