

## Hymer multifunctionele telescoopladder

3 x 12 sporten met antislipprofiel,  
balklengte 3,52 - 8,02 m, van  
aluminium

Artikelnummer: 219700



**HYMER**



## Hymer Multifunctionele telescoopladder

multifunctionele telescoopladder

- trap beide zijden
- 3 x 12 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als schuifladder 8,31 m / 5,74 m
- balklengte 3,52 - 8,02 m
- sporten diepte 30 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- Smart-Base®-traverse aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 24,5 kg



- volgens DIN EN 131
- 5 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele telescoopladder	onderbouw	Smart-Base®-traverse
materiaal	aluminium	belastbaar tot	150 kg
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	driedelig
lengte paal	3,52-8,02 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
werkhoogte als aanlegladder	8,31 m	garantie	5 jaar
werkhoogte als schuifladder	5,74 m	spreidbeveiliging	ja
sporten aantal	3 x 12	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	norm	DIN EN 131
diepte sport	30 mm	gewicht	24,5 kg
in-/uitklapbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg

## Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

523835



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart