

ZARGES

veiligheidsladder

R13step B

trap beide zijden, 2 x 6 treden met R13-laag (incl. bordes), balklengte 1,7 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219739



ZARGES Veiligheidsladder R13step B

speciaal voor olieachtige of natte toepassingsgebieden

veiligheidsladder

- trap beide zijden
- 2 x 6 treden met R13-laag (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,7 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 1580 x 530 mm
- gewicht 9,3 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131 professioneel








- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	veiligheidsladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	1,7 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	3,05 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 6	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	treden met R13-laag	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	onderbouw	vervangbare laddervoeten
hoogte	1580 mm	norm	DIN EN 131 professioneel
breedte	530 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	9,3 kg

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart