

Kappes magazijnbak RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 150 x 200
x 350 / 300 mm, van polyethyleen in
groen

Artikelnummer: 323407

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit




magazijnbak

- hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm
- van polyethyleen in groen
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie








baktype	magazijnbak	stapelbaar door	stapelrand
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
hoogte	150 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
breedte	200 mm	greep	verstevigde verzonken greep
diepte	350 mm	beletteringsveld	etikethouder
bodemdiepte	300 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	temperatuurbereik	-40 tot +80 °C
recyclebaar	ja	kleur	groen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	garantie	5 jaar
geschikt voor rollenbanen	ja	maat	4 - HxBxD 150x200x350/300 mm
stapelbaar	ja	gewicht	0,55 kg

Gerelateerde Producten

101488		oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 200 x 300 mm, in transparant
101492		lengteverdeler, voor magazijnbak, hoogte x diepte 150 x 350 mm, voor bakafmeting 4, van staal
209214		etiket voor magazijnbak, voor maat 3+4, in transparant
978337		draagstang, voor magazijnbak hoogte x breedte 150 x 200 mm
978439		etiket voor magazijnbak, voor maat 3+4, in wit

Dit past ook bij ...

215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag