


container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, voor opslag buiten (passief), hoogte x breedte x diepte 2565 x 4075 x 2875 mm, constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 501506



container voor gevaarlijke stoffen

voor passieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen



container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten (passief)
- hoogte x breedte x diepte 2565 x 4075 x 2875 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1960 x 3980 x 2780 mm
- met bodemopvangbak en rooster
- bodemopvangbak met 2000 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	2000 l
type container	container voor gevaarlijke stoffen	ventilatie kast	natuurlijk door openingen in de bodem
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
opslagplaats	buiten	isolatie	nee
opslag	passief	type deur	dubbele vleugel deur
hoogte buiten	2565 mm	breedte deur	1950 mm
breedte buiten	4075 mm	materiaal	staal
diepte buiten	2875 mm	oppervlak	verzinkt
diepte binnen	2780 mm	materiaal rooster	staal
binnenhoogte	1960 mm	oppervlak rooster	verzinkt
binnenbreedte	3980 mm	levering	voorgemonteerd
binnendiepte	2780 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
container uitrusting	zonder	gewicht	1350 kg
bodem uitvoering	bodemopvangbak, rooster		

Gerelateerde Producten

505868		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
505869		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
505870		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 2600 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
700173		Stapelaar-/Kraanontlading