

## Staaldraadstropen

verzinkt, draagverm. 1,5 t, kabel Ø 12 mm, nutt. lengte 1 m, lus/harpsluiting

Artikelnummer: 504949



## Aanslagkabel

### met lus en harpsluiting

- van verzinkte staaldraadkabel
- bij de nuttige lengte van 1 m gaat het om een richtmaat
- de kabels kunnen vanaf de betreffende minimumlengte individueel op lengte worden gemaakt
- voor informatie over de betreffende minimumlengte kunt u altijd contact met ons opnemen

Norm/ Richtlijn/ Verordening:

- de kabeleindverbindingen voldoen aan de telkens geldende normen voor verpersing
- volgens DIN EN 13414-1 en de adviezen van FSA

Op aanvraag:

- ogen met veiligheidshaak

- ogen met dubbele haak

## Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	kabel-ø	12 mm
aanslagmiddel	hijskabel	materiaal	staal
draagvermogen (enkelvoudig direc	1500 kg	oppervlak	verzinkt
nuttige lengte	1 m	norm	DIN EN 13414-1 // aanbevelingen FSA
aantal bundels	1 stuks	gewicht	1,44 kg
haaktype	lus, schakel		

## Gerelateerde Producten

504979

extra lengte voor hijskabel, draagvermogen 1500 kg, 1 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar