

kabelstrop

2 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 2800 / 2000 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 14 mm, met
schakel

Artikelnummer: 504990



Kabelstrop

met 2 strengen

kabelstrop

- 2 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 2800 / 2000 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 14 mm
- met schakel
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	schakel
draagvermogen (enkelvoudig direc	2800 kg	diameter kabel	14 mm
draagvermogen 0-45°	2800 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	2000 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

		aanbevelingen FSA
nuttige lengte	1 m	gewicht 5,29 kg

Gerelateerde Producten

505030	·	extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 2800 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---