

MUNK multifunctionele vouwladder

2 x 2/2 x 3 sporten met profiel,
balklengte 2,85 m, van aluminium

Artikelnummer: 524275



MUNK Multifunctionele vouwladder met nivello®-traversen

multifunctionele vouwladder

- trap beide zijden
- 2 x 2/2 x 3 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 4 m
- balklengte 2,85 m
- platform hoogte 0,63 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- 6 automatisch vergrendelende scharnieren
- nivello®-traverse en -ladderschoenen aan het balkeinde
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 350 x 990 x 250 mm
- van aluminium
- gewicht 12,8 kg





- 15 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	in-/uitklapbreedte	990 mm
laddertype	multifunctionele vouwladder	in-/uitklapdiepte	250 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	ja
gebruik	beide zijden	verrijdbaar	nee
lengte paal	2,85 m	sport-/dwarsverbinding	afgekant
werkhoogte als aanlegladder	4 m	onderbouw	nivello®-traverse en -ladderschoenen
hoogte ladder	1,49 m	ladder functie	6 automatisch vergrendelende scharnieren
hoogte platform	0,63 m	spreidbeveiliging	nee
lengte platform	1400 mm	veiligheidsbeugel	nee
sporten aantal	2 x 2/2 x 3	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sport	30 mm	garantie	15 jaar
in-/uitklaphoogte	350 mm	gewicht	12,8 kg

Gerelateerde Producten

524283		werkbordes met houten laag, voor multifunctionele vouwladder, van hout
524286		werkbordes met ribbelplaat, voor multifunctionele vouwladder, van aluminium