


Bauer lastarm

draagvermogen 1000 kg, lengte x breedte 1600 x 600 mm, kraanarm stijf, 25° gekanteld, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 525857



Bauer Lastarm

starre arm, met helling

lastarm



- draagvermogen 1000 kg
- lengte x breedte 1600 x 600 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 220 mm
- afstand vorkloffen 160 mm
- Met afglijdbeveiliging
- kraanarm stijf, 25° gekanteld
- met 1 haak
- Niet kraanbaar
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	kraanbaar	Niet kraanbaar
hijswerktuigtype	lastopname	hoogte vorkloffen	80 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	breedte vorkloffen	220 mm
stapelaar-	lastarm	afstand vorkkoker	160 mm

aanbouwapparaat			
draagvermogen (max.)	1000 kg	materiaal	staal
lengte	1600 mm	oppervlak	verzinkt
breedte	600 mm	kleur uitvoering	verzinkt
arm functie	stijf, 25° gekanteld	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	1 haak	gewicht	54 kg

Dit past ook bij ...

142260		kraanvork, draagvermogen 3000 kg, vork hoogte x lengte x breedte 50 x 1000 x 120 mm, met automatische gewichtsbalans op het oog
350239		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 1 stuks, van polyester in violet