

## BS-ROLLEN

### roue

force 70 kg, avec bandage TPE,  
diamètre x largeur 100 x 24 mm,  
moyeu avec palier lisse, jante en  
plastique

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526435



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roue




roue

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 24 mm
- moyeu longueur x Ø 30 x 8 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour machines	pare-fils	non
modèle	roue	longueur de moyeu	30 mm
charge	70 kg	trou de moyeu	8 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	24 mm
Ø de roue	100 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	plastique	Poids	0,287 kg
roulement	palier lisse		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés