

## Bauer Waterdichte kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 1220 x 1395 x 1070 mm, inhoud 0,6 m<sup>3</sup>, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 966994

## Bauer Kiepwagenwaterdichte kipper met vorkslaffen


Waterdichte kiepwagen

- voor allerlei stortgoed en ook vloeistoffen
- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1220 x 1395 x 1070 mm
- hoogte stortkant 830 mm
- inhoud 0,6 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 139 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem





## Technische details

baktype	Kiepbak	hoogte vorksloten	55 mm
geschikt voor (product/materiaal)	Allerlei stortgoed, vloeistoffen	breedte vorksloten	170 mm
inhoud	0,6 m <sup>3</sup>	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	1220 mm	kraan	nee
lengte	1395 mm	stapelbaar	nee
breedte	1070 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
hoogte stortkant	830 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	plaatstaal	kleur	geeloranje // RAL2000
materiaal verwerking	gelast	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	banden	Massief rubber
gelijkvloerse leging	ja	diameter wiel	250 mm
onderrijdbaar	nee	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderbouw	wielen en vorksloten	gewicht	139 kg

## Gerelateerde Producten

500415		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 0,6 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs