

Kappes werkplaatskast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 1 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 972658

RasterPlan



KAPPES



Kappes Gereedschapskast RasterPlan®

met laden met rollagers





werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- vleugel deur met perforatie/sleuven
- dubbelwandige deuren
- deuropeningshoek 180 °
- 2 niveaus met Stalen bodem
- Per 10 mm verstelbaar
- 1 lade(n)
- draagvermogen per lade 25 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 80 %
- uitrusting: opbergruimte met afrolrand
- met beugelgreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 1 grendel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	materiaal	plaatstaal
type kast	werkplaatskast	materiaal verwerking	gelast
type deur	vleugeldeur met perforatie/sleuven	in hoogte verstelbaar legbord	10 mm
hoogte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	500 mm	afsluitbaar	ja
diepte	500 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 1 grendel
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	uittrekrails	kogelgelagerd
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail lade	op wielen
laden aantal	1 stuks	uittrekbaar	80 %
draagvermogen lade	25 kg	uittrekbare lade	80 %
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	openingshoek deur	180 °
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	greep	beugelgreep
oppervlak romp	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
oppervlak front	m. poedercoating	uitrusting gedetailleerd	opbergruimte met afrolrand
sluitsysteem	cilinderslot	gewicht	29 kg

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood