



Zum Produkt

Datenblatt



GN-Regalwagen 1/1 - Stoßbecken

Der universale GN-System-Wagen.

Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren, Abräumen oder Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.

Optisch ansprechend individualisierbar, durch eine 3-seitige farbige Resopal-Verkleidung. Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.

TECHNISCHE MERKMALE

GN-Regalwagen 1/1 - Stoßbecken



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	453 x 627 x 1641 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	19 kg
Auflageschienenpaare	18
Lichtmass Auflageschienen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschienen horizontal	332 mm
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	150 kg

Bestellnummer **88 04 09 02**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperrung.

Robuste, stabile Bauweise.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stoßbecken für Rammschutz.

Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.