

META

Systemregal - Grundfeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1356 x 836 mm, Fachlast 270 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 275494



Das Lagersystem



META System-Steckregal CLIP

Grundregal

Systemregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1356 x 836 mm
- Feldlast 2400 kg
- Fachlast 270 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden

- M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regaltyp	Systemregal	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben // Aussteifungstraversen
Höhe	2500 mm	Systemlochung	50 mm
Breite	1356 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	836 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	270 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	2400 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Anlieferung	vormontiert
Fachbreite	1300 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	800 mm	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	80,5932 kg
Nutzung	einseitig		

Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	•	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

157647		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
160721		Sockelleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 56 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
165394		Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1000 x 836 mm, Fachlast 300 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
275508		Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1306 x 836 mm, Fachlast 270 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
275698		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1300 x 800 mm, Für eine Fachlast von 270 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
585902		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 535 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
705833		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen