

# Technisch specificatieblad

Bodemdeel V20 en V25 3-polig +NPE met extern  
signaal

Artikelnr. 5095859

**OBO**  
BETTERMANN




Bodemdeel

- Passend voor V 25-B+C of V 20-C en C 25-B+C
- Met extern signaal, potentiaalvrij wisselcontact voor functiebewaking
- Voorgemonteerd en aansluitklaar
- Met beveiliging tegen verkeerd insteken
- Voor TN-S- en TT-netwerksystemen
- Gemarkeerde aansluitingen



## Afmetingen



## Stamgegevens

Bestelnr.	5095859
Type	V20-C U-3+NPE-FS
Omschrijving 1	Bodemdeel V20 en V25
Omschrijving 2	3 + NPE optisch signaal wissel
Dimensie	3+NPE+FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	34,00 kg/100 st.

# Technisch specificatieblad

Bodemdeel V20 en V25 3-polig +NPE met extern  
signaal

Artikelnr. 5095859



## Technische gegevens

Temperatuurbereik	-40-+80 °C
Uitvoering van de polen	3+N/PE
Uitvoering	3-polig met NPE; met FS; bodemdeel
Uitvoering	3+NPE
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Aantal modules TE (17,5 mm)	5
Telefoon/telecommunicatie- contact	<input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Signalering op het apparaat	geen