

Artikelnummer: 308557

Kurzbeschreibung: Vatenkantelaar 50 tot 100 l

Langbeschreibung: Vatenkantelaar 50 tot 100 l: Deze vatenkantelaar is geschikt voor het aandrijven, opslaan en legen van vaten van 50 tot 100 liter. Met behulp van een afzonderlijk te bestellen hendelstang met veervergrendeling, die voorkomt dat de stang tijdens het heffen naar buiten glijdt, kan een vat over de sledes op de vatenkantelaar worden gehesen. Het vat rust dan op 2 metalen buizen en kan in elke gewenste positie worden gedraaid. De vatenkantelaar, die gepoedercoat is in gentiaanblauw (RAL 5010), bestaat uit een gelaste stalen buis met de afmetingen van a[~] 26,9 x 1,75 mm. Hij is voorzien van zwenkwielen (a[~] 100 mm) incl. polyamidebanden (a[~] 125 mm) en rollagers. De behuizing is gegalvaniseerd en de op beide zwenkwielen geïntegreerde wielstoppen voldoen aan de Europese norm EN 1757-3. Specificaties:[ul] Buitenafmetingen: B 610 x D 520 x H 475 mm Vulhoogte: 435 mm Vatensteun: polyamide rollen Wiel a[~]: 100/125 mm Draagvermogen: 150 kg Eigen gewicht: 12 kg In optie: hendelstang (apart te bestellen)[ul]

