



Industriezerstäuber 2014.1-500 ml

PE-schwarz-SPK doppelwirkend

Artikel-Nr.: 06 232
EAN: 4103810062322
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Inhalt Behälter (ml): 500
 Farbe Behälter: Schwarz
 Farbe Sprühkopf: Schwarz-Silber
 Sprühvolumen pro Doppelhub (ml): 1,4
 Sprühwinkel: 50°
 Reichweite bei 50° eingestelltem Sprühwinkel (mm): 600
 Reichweite bei Vollstrahl (mm): 4500
 Betriebstemperaturbereich (°C): +5 / +30



Werkstoffe der medienberührenden Teile

Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
 Pumpwerk: Spezialkunststoff
 Dichtung: FKM
 Saugschlauch: Spezialkunststoff
 Druckfeder und Kugel: INOX
 Verstellmutter: PP

Höhe (mm): 281
 Grundfläche Ø (mm): 90
 Gewicht (kg): 0,15

Spezifikation

- Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar
- Flexibler Saugschlauch ermöglicht nahezu restlose Entleerung bei einem Arbeitswinkel von 0°-180°

Besondere Merkmale

- Empfohlen für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie:
 - Schmiermitteln
 - Desinfektionsmitteln
 - Bremsenreiniger
- Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ
- Nutzung auch in waagrechter Behälterposition
- Das System nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen
- Standfest
- Liste der getesteten Medien siehe Beständigkeitstabelle

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 305 x 305 x 135
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,09
 Verpackungseinheit: 6,0