

Z-Type Marker

Interne TE-Nummer EC6133-000

Pre-Printed Markers, Push-On, White, Chevron Cut, 7 Printed Marking, Width 6 mm [.236 in], Black, PVC, Z-Type Marker

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kennzeichnung und Etikettierung > Vorgedruckte Markierer > Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER



Markierungsstil: **Push-On**

Kompatibler Kabeldurchmesserbereich: **5.5 – 8.9 mm [ .22 – .35 in ]**

Primäre Produktfarbe: **Weiß**

Markierschnitt: **Bogen**

Bedruckte Beschriftung: **7**

[Alle Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER \(2227\)](#)

**Eigenschaften**

**Sonstige Eigenschaften**

Markierungsstil	Push-On
Primäre Produktfarbe	Weiß
Primärproduktmaterial	PVC

**Abmessungen**

Kompatibler Kabeldurchmesserbereich	5.5 – 8.9 mm [.22 – .35 in]
Breite des Produkts	6 mm [.236 in]

**Drucker-/Etikettenmerkmale**

Markierschnitt	Bogen
Bedruckte Beschriftung	7

**Verpackungsmerkmale**

Verpackungsmethode	Kasten
Verpackungsmenge	500

**Weitere**

Farbe der gedruckten Beschriftung

Schwarz

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)  
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)  
 Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl &gt; 900 ppm.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



TE Teilnr.: CAT-T3437-Z1  
 Z-TYPE-AUFSCHIEBMARKIERER



TE Teilnr.: EC6184-000  
 11583412

Auch serienmäßig | **Z-Type Marker**



Vorgedruckte Markierer(2211)

## Dokumente

### Produktzeichnungen

11581907

Englisch

### CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EC6133-000\\_8.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EC6133-000\\_8.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_EC6133-000\\_8.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Datenblätter/ Katalogseiten

[Z-TYPE Marker Technical datasheet](#)

Englisch

### Produktspezifikationen

[RW-2535 Specification for Pre-Printed Markers](#)

Englisch