


Verschraubung NPCK-C-D-G18-K6

Teilenummer: 1366257

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	2,9 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Umgebungstemperatur	-20 ... 120 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	6,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	14,1 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtring	PEEK
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei