


GM 105/Ni

Gegenmutter, Messing vernickelt, ähnlich DIN 89280, M105



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	105
Steigung	2
Schlüsselweite SW	120 mm
Eckmaß E	130 mm
Gesamtlänge TL	14 mm
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280, ** Achtkant
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10011708
Typ	GM 105/Ni
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com