

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

7802RAKC

Service-Bohrmaschine Pistolengriff, umsteuerbar



Druckluft-Bohrmaschine - wie Modell 7802RA, jedoch mit Komposit-Schnellspannfutter (10mm) in umsteuerbarer Ausführung.

- Zusätzlicher Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindebohrens.
- Kompakt, leicht und kraftvoll
- Regulierbares Drosselventil für präzise Drehzahlregelung.
- Freie Drehzahl 2000 1/min

Technische Daten

Leistung (kW)	0,37
Freie Drehzahl (1/min)	2000
Max. Drehmoment (Nm)	7
Gewicht (kg)	1,36
Gesamtlänge (mm)	175
Bohrfuttergröße (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	738
Mindestschlauchweite (mm)	10

7802RAKC



Service-Bohrmaschine Pistolengriff, umsteuerbar



BLD-1

Federzug 0,4kg min, 1,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



BLD-2

Federzug 1,0kg min, 2,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



WT-DG14

Drehgelenk Multiflex, 1/4"
Anschlussgewinde