

SIDOOR M2 R Getriebemotor, Ritzel rechts, max. 120kg Türgewicht,
Kabellänge 1,5m, 24VDC, -20°C bis +50°C



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung M2 R

Versorgungsspannung

Bemessungswert (DC) 24 V

Eingangsstrom

Betriebsstrom (Nennwert) 1,8 A

Leistung

aufgenommene Wirkleistung 43 W

Mechanische Daten

Drehmoment des Drehantriebs (Nennwert) 1,05 N·m

Geschwindigkeit, max. 0,5 m/s

Übersetzung des Getriebes 15

Anzahl der Impulse je Umdrehung, max. 100

Gewicht der Tür, max. 120 kg

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP
• des Motors IP20

- des Getriebes

IP20

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Nein
EAC (former Gost-R)	Ja
TÜV-Zulassung	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• Lagerung, min.	-40 °C
• Lagerung, max.	85 °C

Maße

Höhe des Motors	90 mm
Länge des Motors	207 mm
Durchmesser des Motors	48 mm
Breite des Getriebes inklusive Antriebsritzel	90 mm
letzte Änderung:	25.11.2020